



Wytrząsarka Varioshake VS 8 BE

LAUDA

Niezawodna i solidna wytrząsarka Varioshake VS 8 BE, sterowana analogowo, zapewnia wytrząsanie w ruchu liniowym (posuwisto-zwrotnym). Umożliwia regulację częstotliwości w zakresie od 20 do 300 obr./min, a także oferuje możliwość pracy ciągłej lub programowanej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	K-8661	Wytrząsarka Varioshake VS 8 BE	analogowa	20-300 obr./min	20 mm	330 x 330 mm	8 kg	L003056

Opis

Analogowa wytrząsarka Lauda Varioshake VS 8 BE to wytrzymałe, ciche i kompaktowe urządzenie, które pracuje w ruchu liniowym (posuwisto-zwrotnym). Umożliwia płynną regulację prędkości w zakresie **od 20 do 300 obr./min** i oferuje łagodny start, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Amplituda wytrząsania wynosi **20 mm**. Przyjazny panel sterowania z wygodnymi pokrętkami ułatwia obsługę. Timer pozwala zaprogramować **pracę na maksymalnie 60 minut lub wybrać tryb ciągły**.

Silnik prądu przemiennego z ochroną przed przeciążeniem zapewnia niezawodność i stabilną prędkość przy obciążeniu **do 8 kg**. Obudowa zewnętrzna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie, malowanej proszkowo.

Akcesoria do wytrząsarki Varioshake VS 8 BE: mata [K-1609](#), platformy [K-1610](#) i [K-1605](#), uchwyty na [kolby](#), [rozdzielacze](#), [płytki mikrotitracyjne](#), [statywy na probówki](#) można dokupić osobno.

Zestaw zawiera wytrząsarkę, nie zawiera akcesoriów ze zdjęcia.

Dane techniczne

Parametry	Varioshake VS 8 BE
-----------	--------------------

Ruch wytrząsarki

posuwisto-zwrotny

Parametry	Varioshake VS 8 BE
Prędkość wytrząsania	20-300 obr./min
Amplituda	20 mm
Maks. nośność	8 kg
Timer	do 60 minut lub praca ciągła
Sterowanie	analogowe
Szerokość platformy wytrząsającej	330 mm
Głębokość platformy wytrząsającej	330 mm
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	350 mm x 375 mm x 160 mm
Min. temperatura otoczenia	10 °C
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Waga	13kg