



Wytrząsarka Varioshake VS 15 B

LAUDA

Cyfrowa wytrząsarka posuwisto-zwrotne (oscylacyjna) Varioshake to ciche i niezawodne urządzenie laboratoryjne. Bardzo dobrze sprawdzają się w pracy ciągłej lub programowanej. Częstotliwość wytrząsania wynosi od 20 do 300 obr./min, maksymalne obciążenie 15 kg.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	K-8665	Wytrząsarka Varioshake VS 15 B	cyfrowa	20-300 obr./min	30 mm	450 x 450 mm	15 kg	L003062

Opis

Wytrząsarki Varioshake doskonale sprawdzają się w hodowli bakterii oraz drożdży. Ponadto wspomagają inkubację, ponieważ można je umieścić wewnątrz inkubatora. Służą również do mieszania cieczy i proszków, zapobiegania sedymentacji, rozdzielania substancji, ekstrakcji, a także przygotowywania próbek w różnorodnych probówkach i naczyniach.

Lauda Varioshake **VS 15 B** to wytrzymała, cicha i kompaktowa wytrząsarka **cyfrowe** pracująca w **ruchu liniowym (posuwisto-zwrotnym)**. Napędzana silnikiem prądu przemiennego, chronionym przed przeciążeniem. Jest doskonała do pracy ciągłej, a jej mechanizm jest niezwykle odporny na zużycie. Urządzenie jest w stanie utrzymać stałą prędkość niezależnie od obciążenia. Charakteryzuje się też łagodnym, płynnym rozruchem. Obudowa zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie, malowanej proszkowo.

Wytrząsarka posiada czytelny wyświetlacz LCD i klawiaturę membranową. **Częstotliwość wytrząsania** można ustawiać cyfrowo w krokach co 1,0 obr./min w zakresie **od 20 do 300 obr./min**. Pozwala to na dobranie intensywności wytrząsania odpowiednio do potrzeb użytkownika. **Timer można ustawiać od 1 minuty do 99:59 godzin**. Urządzenie posiada również funkcję **pracy ciągłej**.

Urządzenie nie zawiera platform. Akcesoria do wytrząsarki Lauda Varioshake VS 15 B: [maty antypoślizgowe](#), [platformy uniwersalne](#), [platformy z otworami do mocowania](#), uchwyty na [kolby](#), [rozdzielacze](#), [płytki mikrotitracyjne](#), [statywy na probówki](#). Prosimy zamawiać osobno. Lauda Varioshake VS 15 B zastępuje wytrząsarkę GFL 3018.

Zestaw zawiera wyłącznie wytrząsarkę, bez dodatkowych akcesoriów widocznych na zdjęciach.

Dane

Parametry	Varioshake VS 15 B
Ruch wytrząsania	posuwisto-zwrotny
Min. częstotliwość wytrząsania	20 min ⁻¹
Maks. częstotliwość wytrząsania	300 min ⁻¹
Amplituda wytrząsania [mm]	30
Maks. nośność	15 kg
Timer	1 min.-99,59 h albo praca ciągła
Sterowanie	cyfrowe
Szerokość platformy wytrząsającej	450 mm
Głębokość platformy wytrząsającej	450 mm
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	480 mm x 487 mm x 160 mm
Min. temperatura otoczenia	10 °C
Maks. temperatura otoczenia	50 °C
Waga	18 kg