



Myjka ultradźwiękowa poj. 0,5l



Mała, cyfrowa myjka ultradźwiękowa przeznaczona do czyszczenia okularów ochronnych i innych niewielkich przedmiotów np. pęset, wiertel, nożyczek, precyzyjnych części mechanicznych, mikroelementów konstrukcyjnych itd. Z wyjmowaną wanną. Ze wskazaniem ustawionego czasu czyszczenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-3198	Mała myjka ultradźwiękowa	0,5 l

Opis

Mała, cyfrowa myjka ultradźwiękowa przeznaczona do czyszczenia okularów ochronnych i innych niewielkich przedmiotów np. pęset, wiertel, nożyczek, precyzyjnych części mechanicznych, mikroelementów konstrukcyjnych itd. Z wyjmowaną wanną. Ze wskazaniem ustawionego czasu czyszczenia.

Timer: 1-9 min.

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

Wymiary wanyenki: 175 x 80 x 40 mm

Wymiary wew. koszyka: 155 x 80 x 45 mm

Wymiary zew.: 190 x 100 x 124 mm

Pojemność: 0,5 l

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Moc ultradźwięków: maks. 50 W