



Wytrząsarka Hula Dancer



Hula Dancer to wydajna i solidna wytrząsarka laboratoryjna typu vortex. Stabilna konstrukcja. Praca impulsowa. Dostępne dwa modele – Hula Dancer basic (stała prędkość obrotowa 2800 obr./min) oraz Hula Dancer digital (prędkość regulowana w zakresie od 1200 do 2800 obr./min).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Nr producenta
	K-1672	Wytrząsarka Hula Dancer basic	2800 obr./min	0025004320
	K-1673	Wytrząsarka Hula Dancer digital	1200-2800 obr./min	0025003634

Opis

Hula Dancer to wydajna wytrząsarka laboratoryjna typu vortex. Charakteryzuje się solidną obudową i stabilną konstrukcją. Amplituda ruchu wytrząsarki wynosi 4,5 mm. Jej maksymalne obciążenie to 0,1 kg. Urządzenie pracuje w trybie pracy impulsowej – na dotyk. Model Hula Dancer basic ma stałą prędkość obrotową – 2800 obr./min. Natomiast Hula Dancer digital może pracować z prędkością od 1200 do 2800 obr./min. Wartość prędkości obrotowej można zmieniać w krokach co 200 obr./min.

Dane techniczne

Parametr	Hula Dancer Basic	Hula Dancer Digital
Rodzaj ruchu	okrężny	
Amplituda ruchu	4,5 mm	
Dopuszczalne obciążenie (z przystawką)	0,1 kg	
Prędkość	2800 obr./min	1200-2800 obr./min

Parametr	Hula Dancer Basic	Hula Dancer Digital
Wskaźnik obrotów	brak	
Wskaźnik programatora czasowego	brak	
Tryby pracy	impulsowy	
Moc wejściowa silnika	9,5 W	
Moc wyjściowa silnika	5 W	
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5 - 40 °C	
Dopuszczalna wilgotność względna	80 %	
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 42	
Napięcie	100 - 240 V	
Częstotliwość	50/60 Hz	
Zasilanie (w trybie gotowości)	0,7 W	0,8 W
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	123 x 42 x 123 mm	
Ciężar	0,7 kg	