



Ręczna lampa UV neoLab - typ 6

Ręczna lampa neoLab o wysokim natężeniu promieniowania. Uniwersalne możliwości zastosowania w archiwach, bibliotekach, bankach, w górnictwie, browarnictwie, laboratoriach, przemyśle spożywczym itd. W komplecie z kablem przyłączeniowym i włącznikiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary filtra	Długość fal
	2-5062	Lampa UV, 6 KLU, fale krótkie i długie	2 x 22 x 150 mm	254 nm / 366 nm

Opis

Ręczna lampa neoLab o wysokim natężeniu promieniowania. Uniwersalne możliwości zastosowania w archiwach, bibliotekach, bankach, w górnictwie, browarnictwie, laboratoriach, przemyśle spożywczym itd. W komplecie z kablem przyłączeniowym i włącznikiem.

Moc: 6 W, 220 V.

Wymiary: 280 x 86 x 65 mm (dł. x szer. x wys.).

Lampa niskociśnieniowa z natężeniem świetlnym 14 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$. Możliwość przełączania na wybraną długość fali (254 na 366 nm).

Akcesoria do lamp UV neoLab (statyw na stół UV 6-12 i zapasowe świetlówki UV) należy zamawiać osobno.