



## Transiluminator

- Powierzchnia świetlna 22 x 28 cm.
- Lampy UV 6 x 15 W.
- Ze zintegrowanym reflektorem wysokopołyskowym.
- Pokrywa ochronna ze szkła plexiglas blokująca promienie UV.
- Z dmuchawą chłodzącą.
- Z wyłącznikiem bezpieczeństwa (przepis VDE).
- Z urządzeniem do bezstopniowej regulacji jasności.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                       | Długość fal  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
|  | 2-2020  | Transiluminator, lampy UV-A | 320 - 380 nm |

### Opis

- Powierzchnia świetlna 22 x 28 cm.
- Lampy UV 6 x 15 W.
- Ze zintegrowanym reflektorem wysokopołyskowym.
- Pokrywa ochronna ze szkła plexiglas blokująca promienie UV.
- Z dmuchawą chłodzącą.
- Z wyłącznikiem bezpieczeństwa (przepis VDE).
- Z urządzeniem do bezstopniowej regulacji jasności.