



Latarka robocza MityLite™ 1900 z adapterem z włókna szklanego



Stabilna, wodoszczelna i odporna na korozję latarka, dostarczana z 2 bateriami Mignon 1,5 V (AAA). Wyposażona w magnes umożliwiający zamocowanie na każdym metalowym przedmiocie oraz klips do zawieszania. Żarówka 2,5 W z reflektorem wytwarza silną wiązkę promieni świetlnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-3690	Latarka robocza MityLite™ 1900 z adapterem z włókna szklanego
	2-3691	Adapter z włókna szklanego do latarki MityLite™ 1900

Opis

Stabilna, wodoszczelna i odporna na korozję latarka, dostarczana z 2 bateriami Mignon 1,5 V (AAA). Wyposażona w magnes umożliwiający zamocowanie na każdym metalowym przedmiocie oraz klips do zawieszania. Żarówka 2,5 W z reflektorem wytwarza silną wiązkę promieni świetlnych. Dzięki zastosowaniu adaptera z włókna szklanego ustawionego pod kątem ok. 90° intensywne światło kierowane jest na dany punkt, ułatwiając optymalne oświetlenie miejsc trudno dostępnych. Włączanie i wyłączanie następuje przy pomocy przełącznika obrotowego.