



Ręczna pompka do zbiorników

Pompka tłokowa wykonana z nylonu. Przeznaczona do zbiorników o poj. do 220 l. Charakteryzuje się wysoką odpornością na agresywne rozpuszczalniki i chemikalia. Uszczelki wykonane z vitonu, tłok z polipropylenu. Rura ssąca o dł. 1000 mm. Moc tłoczenia ok. 0,3 l na cykl pompowania. Standardowy adapter 2" BSP.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2309	Ręczna pompka do zbiorników, komplet

Opis

Pompka tłokowa wykonana z nylonu. Przeznaczona do zbiorników o poj. do 220 l. Charakteryzuje się wysoką odpornością na agresywne rozpuszczalniki i chemikalia. Uszczelki wykonane z vitonu, tłok z polipropylenu. Rura ssąca o dł. 1000 mm. Moc tłoczenia ok. 0,3 l na cykl pompowania. Standardowy adapter 2" BSP.

W komplecie z wyjściem do podłączenia węża oraz z krótką wylewką.