



Minipompy próżniowe Laboport



Pompy membranowe do wytwarzania próżni i powietrza sprężonego. Z głowicą z tworzywa sztucznego. 100% bezolejowe. Bardzo ciche. Odporne na korozję przy oddziaływaniu oparów kwasów, ługów i rozpuszczalników.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ciśnienie	Objętość tłoczenia (l/min.)	Próżnia
	3-1050	Pompa membranowa z membraną z EPDM	2,5 bar	6 l/min.	100 mbar abs.
	3-1051	Pompa membranowa z membraną pokrytą teflonem	2,5 bar	5,5 l/min.	160 mbar abs.
	3-1054	Pompa membranowa z membraną z EPDM	2,0 bar	11,5 l/min.	240 mbar abs.

Opis

Pompy membranowe do wytwarzania próżni i powietrza sprężonego. Z głowicą z tworzywa sztucznego. 100% bezolejowe. Bardzo ciche. Odporne na korozję przy oddziaływaniu oparów kwasów, ługów i rozpuszczalników.

Podłączenie węży: o śr. wew. 4 mm.

Zasilanie: 230 V/50 Hz.

Klasa ochrony: IP 20.

Wymiary: ok. 15 x 10 x 9 cm.

Waga: ok. 1,8 kg.