



Membranowa pompa próżniowa



Poręczna pompa o wysokiej wydajności. Do pompowania, usuwania i sprężania powietrza, gazów i par. Nie wymaga konserwacji. Z 2-metrowym kablem z wtyczką Euro oraz króćcami do węży. Wyposażona w tłumik, włącznik/wyłącznik, uchwyt do przenoszenia oraz gumowe nóżki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ciśnienie	Objętość tłoczenia (l/min.)	Ciśnienie końcowe
	3-1057	Jednogłowicowa pompa próżniowa	4 bar	15 l/min.	100 mbar
	3-1058	Dwugłowicowa pompa próżniowa	-	30 l/min.	13 mbar
	3-1059	Dwugłowicowa pompa próżniowa	7 bar	55 l/min.	100 mbar

Opis

Poręczna pompa o wysokiej wydajności. Do pompowania, usuwania i sprężania powietrza, gazów i par. Nie wymaga konserwacji. Z 2-metrowym kablem z wtyczką Euro oraz króćcami do węży. Wyposażona w tłumik, włącznik/wyłącznik, uchwyt do przenoszenia oraz gumowe nóżki.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.