



Pompy perystaltyczne

Kompaktowe minipompy ze zmienną objętością przepływu. Obieg prawo- i lewostronny. Sterowanie elektroniczne. Możliwość regulacji prędkości. Zakres tłoczonych objętości 0,03-85 ml/min (w zależności od typu pompy). Napięcie 220 V/50 Hz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przepływ
	3-1920	Pompa perystaltyczna	0,03 do 8,2 ml/min
	3-1921	Pompa perystaltyczna	0,4 do 85 ml/min

Opis

Kompaktowe minipompy ze zmienną objętością przepływu. Obieg prawo- i lewostronny. Sterowanie elektroniczne. Możliwość regulacji prędkości. Zakres tłoczonych objętości 0,03-85 ml/min (w zależności od typu pompy). Napięcie 220 V/50 Hz.

Dostawa obejmuje: 5 węży silikonowych o średnicach wew. 0,8, 1,6, 2,4, 4,8 i 6,4 mm oraz złączki silikonowe.