



Minipompy próżniowe



Małe, niedrogie pompy próżniowe do gazu. Bezolejowe. Łopatki wykonane są ze specjalnego węgla i posiadają trwałość przy zachowaniu przerw aż do 10.000 godzin pracy (przy częściowym obciążeniu). Obudowa wykonana jest ze stali szlachetnej 1.4305.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Próżnia	Volt	Ciśnienie	Maks. przepust.
	1-1510	Minipompa próżniowa	-800 mbar	12	+1100 mbar	9 l/min.
	1-1511	Minipompa próżniowa	-780 mbar	12	+970 mbar	10 l/min.
	1-1512	Minipompa próżniowa	-790 mbar	24	+1350 mbar	9 l/min.
	1-1513	Minipompa próżniowa	-800 mbar	12	+1500 mbar	10 l/min.
	1-1514	Minipompa próżniowa	-800 mbar	12	+1000 mbar	12 l/min.
	1-1515	Minipompa próżniowa	-800 mbar	24	+1250 mbar	9 l/min.
	1-1516	Minipompa próżniowa	-800 mbar	24	+820 mbar	11 l/min.

Opis

Małe, niedrogie pompy próżniowe do gazu. Bezolejowe. Łopatki wykonane są ze specjalnego węgla i posiadają trwałość przy zachowaniu przerw aż do 10.000 godzin pracy (przy częściowym obciążeniu). Obudowa wykonana jest ze stali szlachetnej 1.4305.

Zalety: Pompowane gazy nie zawierają śladów oleju. Brak zaworów. Wysoka odporność korozyjna na agresywne gazy. Możliwość zastosowania w ekstremalnych warunkach klimatycznych, tj. w temp. od -30°C do +65°C. Napędzane wydajnym silniczkiem na prąd stały z licami, łożyskiem kulkowym i szczotkami węglowymi. Posiadają 2 oliwki do węża 4 mm (niklowany mosiądz). Wysoka wydajność. Mały ciężar. Nr-Art. 1-1510 bez lic.

Wymiary w zależności od modelu:

Średnica: 53 mm.

Długość: 95-132 mm.

Wysokość: 65-70 mm.

Ciężar: 490-780 g.