



Filtr bezpieczeństwa Liqui-Stop

Zapewnia skuteczną ochronę przed kontaminacją na zaworach i częściach składowych pomp próżniowych. Charakteryzuje się wysokim stopniem skuteczności. Efektywnie zatrzymuje bakterie i ma niewielkie oddziaływanie na wydajność pompy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-1905	Filtr bezpieczeństwa Liqui-Stop PP/PTFE - 0,45 µm

Opis

Zapewnia skuteczną ochronę przed kontaminacją na zaworach i częściach składowych pomp próżniowych. Charakteryzuje się wysokim stopniem skuteczności. Efektywnie zatrzymuje bakterie i ma niewielkie oddziaływanie na wydajność pompy.

Dane techniczne:

Obudowa filtra: polipropylen

Filtr: PTFE

Zatrzymywanie aerozoli: 99,97% <0,3 µm (DOP) przy 32 l/min/100 cm²

Wielkość porów: 0,45 µm

Średnica: 50 mm

Maks. temp. robocza: 130°C

Maks. ciśnienie robocze: 1,0 bar

Stopień przepływu powietrza: 12 l/min. przy 0,1 bar

Oliwki do węży o śr. 6,4-12,7 mm ze stożkiem wewnętrznym do przyłącza męskiego Luer.