



Zakrętki Duran z pierścieniem plombującym



Zakrętki Duran z pierścieniem plombującym pozwalają na jednoznaczną identyfikację czy butelka była otwierana. Kompatybilne ze wszystkimi butelkami z gwintem GL 45. W wersji bez wkładki lub z wkładką z silikonu powlekanego PTFE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Typ	Kolor	Szt./Op.
	G-0211	Zakrętki Duran z pierścieniem plombującym	GL45	bez uszczelki	niebiesko-czerwone	10 szt.
	G-0212	Zakrętki Duran z pierścieniem plombującym	GL45	z uszczelką	niebiesko-żółte	10 szt.

Opis

Zakrętki Duran z pierścieniem plombującym umożliwiają łatwą identyfikację czy butelka była otwierana. Przy pierwszym otwarciu, przy odkręcaniu nakrętki plastikowa plomba zostaje przzerwana i pierścień zostaje na szyjce butelki. Zakrętki wykonane są z polipropylenu. Po zerwaniu plomby mogą być nadal stosowane jako standardowe nakrętki. Występują w wersji bez wkładki oraz z wkładką. Jest ona wykonana z silikonu powleczanego PTFE. Zastosowanie wkładki zapewnia bardzo szczelne i trwałe zamknięcie butelki. Zakrętki Duran z pierścieniem plombującym są kompatybilne ze wszystkimi butelkami z gwintem GL 45.

Gama zakrętek Duran obejmuje: [kolorowe zakrętki wykonane z polipropylenu](#) do standardowych zastosowań, [zakrętki z membraną](#) do hodowli komórkowych, wytrzymałe zakrętki Duran wykonane z PBT ([bez otworu](#) lub [z otworem](#)), oraz dedykowane do przemysłu farmaceutycznego [zakrętki Duran Premium](#).