



Miernik próżni z regulacją

Nie zawiera rtęci. Łatwy odczyt próżni w mbar. Dokładna skala co 10 mbar. Wbudowany precyzyjny zawór regulacyjny do ustawiania próżni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5015	Miernik próżni z precyzyjnym zaworem regulacyjnym

Opis

Nie zawiera rtęci. Łatwy odczyt próżni w mbar. Dokładna skala co 10 mbar. Wbudowany precyzyjny zawór regulacyjny do ustawiania próżni.

Wskazanie: 1020 – 0 mbar.

Oliwki podłączeniowe: do węży o średnicy wew. 8-9 mm.

Wymiary: 150 x 80 x 80 mm.