



Sączki membranowe z PTFE - hydrofobowe

Hydrofobowe sączki wykonane z porowatego PTFE o grubości 200 µm. Odporne na działanie temperatury od -200°C do +250°C. Nadają się do stosowania w adapterach strzykawkowych i przepływowych, np. nr art. B-2049 i nast.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar sączka	Śr. porów	Szt./Op.
	B-2009	Sączki membranowe z PTFE	13 mm	0,05 µm	10 szt.
	B-2010	Sączki membranowe z PTFE	25 mm	0,05 µm	10 szt.
	B-2011	Sączki membranowe z PTFE	47 mm	0,05 µm	10 szt.
	B-2012	Sączki membranowe z PTFE	47 mm	0,2 µm	10 szt.
	B-2013	Sączki membranowe z PTFE	47 mm	0,45 µm	10 szt.
	B-2014	Sączki membranowe z PTFE	47 mm	1 µm	10 szt.
	B-2015	Sączki membranowe z PTFE	47 mm	5 µm	10 szt.

Opis

Hydrofobowe sączki wykonane z porowatego PTFE o grubości 200 µm. Odporne na działanie temperatury od -200°C do +250°C. Nadają się do stosowania w adapterach strzykawkowych i przepływowych, np. nr art. B-2049 i nast.