



Mieszadło magnetyczne Topolino mobil

IKA[®]

Kompaktowe i wygodne minimieszadło magnetyczne do mieszania objętości do 250 ml. Posiada silnik bezszczotkowy, niewymagający konserwacji. Płyta mieszadła wykonana z PP. Z bezstopniową regulacją prędkości. Długi czas pracy (8-12 godz.) przy krótkim czasie ładowania (2-3 godz.). Zasilane standardowymi akumulatorami AA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0091	Mieszadło magnetyczne Topolino mobil	0003381300

Opis

Kompaktowe i wygodne minimieszadło magnetyczne do mieszania objętości do 250 ml. Posiada silnik bezszczotkowy, niewymagający konserwacji. Płyta mieszadła wykonana z PP. Z bezstopniową regulacją prędkości. Długi czas pracy (8-12 godz.) przy krótkim czasie ładowania (2-3 godz.). Zasilane standardowymi akumulatorami AA. Dostarczane wraz z zasilaczem.

Dane techniczne:

Maksymalna objętość mieszania (H₂O): 250 ml.

Prędkość obrotowa: 300 – 1800 rpm.

Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529: IP 20.

Dane techniczne

Maksymalna objętość mieszania (H₂O)	250 ml
Prędkość obrotowa	300 – 1800 rpm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529	IP 20