



## Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 7 IKAMAG<sup>®</sup>



Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 10 l (H<sub>2</sub>O). Powierzchnia zabezpieczona przed wypływającymi cieczami.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                | Pręd. obrotowa    | Maks. dł. mieszadła mag. | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Ciężar | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------|---------------|
|  | K-1032  | Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 7 IKAMAG <sup>®</sup> | 100-1500 obr./min | 80 mm                    | 220 x 105 x 330 mm           | 5 kg   | 0003582400    |

### Opis

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 10 l (H<sub>2</sub>O). Powierzchnia zabezpieczona przed wypływającymi cieczami.

### Dane techniczne

| Parametr                                              | Wartość    |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Liczba stanowisk                                      | 1          |
| Maksymalna mieszana objętość płynu (H <sub>2</sub> O) | 10 l       |
| Moc silnika: wejściowa / wyjściowa                    | 15 / 1,5 W |
| Wskazanie prędkości obrotowej                         | skala      |
| Ustawianie prędkości obrotowej                        | skala 0-6  |
| Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza       | ceramika   |
| Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia              | 5-40°C     |

| Parametr                         | Wartość  |
|----------------------------------|----------|
| Dopuszczalna wilgotność względna | 80%      |
| Napięcie                         | 230 V    |
| Częstotliwość                    | 50/60 Hz |
| Klasa ochrony wg DIN EN 60529    | IP 21    |