



## Zestawy do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki)



Zestawy do filtracji próżniowej, wykonane z PSF. Łatwe do utrzymania w czystości, wielokrotnego użytku, autoklawowalne. **Nakręcany na butelkę** uchwyt na filtr można stosować z membranami o średnicy 47 lub 50 mm (membrana nie jest zawarta w zakresie dostawy). Podziałka wytłoczona na lejku ułatwia dozowanie filtrowanego płynu. Posiadają przyłącza do węży, pasujące do węży o średnicy wewnętrznej 6 do 8 mm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                  | Gwint | Pojemność | Poj. lejka |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
|           | N-0342  | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki) | GL45  | 250 ml    | 250 ml     |
|           | N-0343  | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki) | GL33  | 500 ml    | 500 ml     |
|           | N-0344  | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki) | GL45  | 500 ml    | 500 ml     |

### Opis

Zestawy do filtracji próżniowej, wykonane z PSF. Łatwe do utrzymania w czystości, wielokrotnego użytku, autoklawowalne. **Nakręcany na butelkę** uchwyt na filtr można stosować z membranami o średnicy 47 lub 50 mm (membrana nie jest zawarta w zakresie dostawy). Podziałka wytłoczona na lejku ułatwia dozowanie filtrowanego płynu. Posiadają przyłącza do węży, pasujące do węży o średnicy wewnętrznej 6 do 8 mm. W zakresie dostawy zawarta jest zatyczka z trzema złączami umożliwiającymi odpowietrzanie. Do stosowania na dowolnych butelkach o śr. gwintu 33 mm (nr art. N-0343) lub 45 mm (nr art. N-0342 i N-0344).