



Wytrząsarka rolkowa - Sunlab SU1400



Wytrząsarka rolkowa o jednostajnym, łagodnym ruchu obrotowym. Posiada 6 gumowych rolek do delikatnego mieszania próbek w probówkach lub małych butelkach o maksymalnej śr. do 100 mm. Nadaje się do pracy ciągłej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa
	D-8400	Wytrząsarka rolkowa	0-70 obr./min

Opis

Wytrząsarka rolkowa o jednostajnym, łagodnym ruchu obrotowym. Posiada 6 gumowych rolek do delikatnego mieszania próbek w probówkach lub małych butelkach o maksymalnej śr. do 100 mm. Nadaje się do pracy ciągłej.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz

Prędkość obrotowa: 0-70 obr./min

Ilość rolek: 6

Maks. obciążenie: 4 kg

Ruch przechyłny: 25 mm

Długość rolki: 280 mm

Wymiary urządzenia: 450 x 260 x 120 mm

Ciężar: 4,5 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia: od +5 do +40°C

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: maks. 80%

Certyfikaty: DIN EN60529, IP21