



Wytrząsarka liniowa z możliwością regulacji - Sunlab SU1000



Wytrząsarka liniowa o amplitudzie 20 mm. Przeznaczona jest do łagodnego mieszania mediów. Jest urządzeniem analogowym, o bezstopniowej regulacji prędkości. Wytrząsarka zawiera akcesoria pozwalające na pracę z naczynkami oraz butelkami do hodowli komórkowych. Dzięki smukłej konstrukcji wytrząsarkę można stosować w ciepłarniach i lodówkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ruch	Pręd. obrotowa	Wym. platformy	Maks. obciążenie
	D-8000	Wytrząsarka liniowa z możliwością regulacji - Sunlab SU1000	liniowy 20 mm	0-200 obr./min	24 x 24 cm	do 3 kg

Opis

Wytrząsarka liniowa o amplitudzie 20 mm. Przeznaczona do łagodnego mieszania mediów. Analogowa, bezstopniowa regulacja prędkości. Dołączone akcesoria umożliwiają pracę z naczynkami oraz butelkami do hodowli komórkowych. Smukła konstrukcja pozwala na stosowanie urządzenia w ciepłarniach i lodówkach.

Dostawa obejmuje: Wytrząsarkę, antypoślizgową matę gumową, gumowe opaski do mocowania naczyń i probówek na platformie wytrząsającej oraz platformę wytrząsającą.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz

Wymiary platformy: 24 x 24 cm

Maks. obciążenie: do 3 kg

Ruch wytrząsający: 20 mm

Prędkość: 0-200 obr./min

Wymiary urządzenia: 33 x 27 x 11 cm

Ciężar: 3 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia: od +5 do +40°C

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: maks. 80%

Certyfikaty: DIN EN60529, IP21