



Wytrząsarka GFL 3005 analogowa



Wytrząsarka firmy GFL o ruchu kołowym. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Niewielkie rozmiary pozwalają na zaoszczędzenie miejsca w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1590	Wytrząsarka GFL 3005 analogowa

Opis

Wytrząsarka firmy GFL o ruchu kołowym. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Niewielkie rozmiary pozwalają na zaoszczędzenie miejsca w laboratorium.

Typ ruchu: kołowy.

Amplituda: 10 mm.

Częstotliwość: 20-500 obr./min.

Wymiary płyty: 330 x 330 mm.

Wymiary zewnętrzne: 380 x 510 x 140 mm.

Obciążenie maksymalne: 8 kg.

Timer: 60 min lub praca ciągła.

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3005 analogowej: platformę z otworami do mocowania (330×330 mm), matę antypoślizgową (300×300 mm) i stelaż z 4 rolkami mocującymi kolby, a także stalowy statyw na 24 probówki o średnicy 12-17 mm, uchwyt do płytek reakcyjnych, uchwyty do kolby Erlenmeyera i uchwyty do rozdzielacza należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)

Wycofana wytrząsarka GFL 3005 została zastąpiona przez [wytrząsarkę orbitalną Varioshake VS 8 O \(K-8654\)](#).