



Wytrząsarka GFL 3006 analogowa



Wytrząsarka firmy GFL o ruchu posuwisto-zwrotnym. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Niewielkie rozmiary pozwalają na zaoszczędzenie miejsca w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1591	Wytrząsarka GFL 3006 analogowa

Opis

Wytrząsarka firmy GFL o ruchu posuwisto-zwrotnym. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Niewielkie rozmiary pozwalają na zaoszczędzenie miejsca w laboratorium.

Typ ruchu: posuwisto-zwrotny

Amplituda: 20 mm

Częstotliwość: 20-300 obr./min.

Wymiary płyty: 330 x 330 mm

Wymiary zewnętrzne: 380 x 510 x 140 mm

Obciążenie maksymalne: 8 kg

Timer: 60 min lub praca ciągła

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3006 analogowej: platformę z otworami do mocowania (330×330 mm), matę antypoślizgową (300×300 mm) i stelaż z 4 rolkami mocującymi kolby, a także stalowy statyw na 24 probówki o średnicy 12-17 mm, uchwyt do płytek reakcyjnych, uchwyty do kolby Erlenmeyera i uchwyty do rozdzielacza należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)

Wycofana wytrząsarka GFL 3006 została zastąpiona przez nowy model - [wytrząsarkę liniową Varioshake VS 8 B \(K-8664\)](#).