



Wytrząsarka GFL 3011 analogowa



Wytrząsarka firmy GFL o ruchu obrotowo-kołyszącym. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1592	Wytrząsarka GFL 3011 analogowa

Opis

Wytrząsarka firmy GFL o ruchu obrotowo-kołyszącym. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Typ ruchu: obrotowo-kołyszący.

Amplituda: 3 stopnie.

Częstotliwość: 2-50 obr./min.

Wymiary płyty: 450 x 450 mm.

Wymiary zewnętrzne: 510 x 625 x 168 mm.

Obciążenie maksymalne: 15 kg.

Timer: 60 minut lub praca ciągła.

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3011 analogowej: platformę z otworami do mocowania (450x450 mm), matę antypoślizgową (420x420 mm) i stelaż z 6 rolkami mocującymi kolby, a także czteropiętrowa platforma (odstęp między poziomami 60 mm), uchwyty do kolby Erlenmeyera i uchwyty do rozdzielacza należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)