



Wytrząsarka obrotowa GFL 3025



Wytrząsarka obrotowa firmy GFL dla probówek. Regulowana ilość obrotów, możliwość delikatnego i intensywnego wytrząsania zarówno cieczy jak i substancji stałych. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu, przejrzysty panel sterowania oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1603	Wytrząsarka GFL 3025

Opis

Wytrząsarka obrotowa firmy GFL dla probówek. Regulowana bezstopniowo ilość obrotów, możliwość delikatnego i intensywnego wytrząsania zarówno cieczy jak i substancji stałych. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu, przejrzysty panel sterowania oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Idealnie nadaje się do pracy w temperaturach od 10°C do 50°C.

Typ ruchu: obrotowy.

Częstotliwość: 6-60 obr./min.

Obciążenie maksymalne: 24 probówki, średnica 12-17 mm, dł. 75-180 mm.

Wymiary zewnętrzne: 490 x 330 x 220 mm.

Waga: 10 kg.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)