



Wytrząsarka GFL 3013 analogowa



Wytrząsarka o ruchu kołyszącym firmy GFL. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1594	Wytrząsarka GFL 3013 analogowa

Opis

Wytrząsarka o ruchu kołyszącym firmy GFL. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Niewielkie rozmiary pozwalają na zaoszczędzenie miejsca w laboratorium.

Typ ruchu: kołyszący.

Amplituda: 3 stopnie.

Częstotliwość: 2-50 obr./min.

Wymiary płyty: 450 x 450 mm.

Wymiary zewnętrzne: 510 x 625 x 168 mm.

Obciążenie maksymalne: 15 kg.

Timer: 60 min lub praca ciągła.

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3013 analogowej: platformę z otworami do mocowania (450×450 mm), matę antypoślizgową (420×420 mm) i stelaż z 6 rolkami mocującymi kolby, a także czteropiętrowa platforma (odstęp między poziomami 60 mm), uchwyty do kolby Erlenmeyera i uchwyty do rozdzielacza należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)