



Wytrząsarka GFL 3015 analogowa



Wytrząsarka o ruchu kołowym firmy GFL. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1596	Wytrząsarka GFL 3015 analogowa

Opis

Wytrząsarka o ruchu kołowym firmy GFL. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, ruchoma platforma z anodowanego aluminium. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Typ ruchu: kołowy.

Amplituda: 30 mm.

Częstotliwość: 20-300 obr./min.

Wymiary płyty: 450 x 450 mm.

Wymiary zewnętrzne: 510 x 625 x 142 mm.

Obciążenie maksymalne: 15 kg.

Timer: 60 min lub praca ciągła.

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3015 analogowej: platformę z otworami do mocowania (450x450 mm), matę antypoślizgową (420x420 mm) i stelaż z 6 rolkami mocującymi kolby, uchwyt do płytek reakcyjnych, stalowy statyw na 24 probówki o średnicy 12-17 mm, uchwyty do kolby Erlenmeyera i uchwyty do rozdzielacza należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)

Wycofana wytrząsarka GFL 3015 została zastąpiona przez [wytrząsarkę orbitalną Varioshake VS 15 O \(K-8655\)](#).