



Stelaż dwupoziomowy na dwie platformy do wytrząsarek GFL



Stelaż dwupoziomowy typu 3981 do równoczesnego stosowania 2 platform typu 3980 (Nr-Art. K-1607). Pasuje do wytrząsarki GFL 3019 analogowej i wytrząsarki GFL 3020 cyfrowej.

Jego zastosowanie pozwala na podwojenie powierzchni roboczej. Platformy należy zakupić osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1616	Stelaż dwupoziomowy do równoczesnego stosowania 2 platform

Opis

Stelaż dwupoziomowy typu 3981 do równoczesnego stosowania 2 platform typu 3980 (Nr-Art. K-1607). Pasuje do wytrząsarki GFL 3019 analogowej i wytrząsarki GFL 3020 cyfrowej.

Jego zastosowanie pozwala na podwojenie powierzchni roboczej. Odległość między platformami wynosi 205 mm. Na dolnej platformie mogą być umiejscowione kolby o poj. maksymalnej 500 ml.

Platformy należy zakupić osobno.