



Wytrząsarka GFL 3018 cyfrowa



Wytrząsarka firmy GFL o ruchu posuwisto-zwrotnym. Sterowana mikroprocesorowo dzięki portowi RS 232. Posiada wyłącznik czasowy do 99:59 godzin i możliwość pracy ciągłej. Urządzenie pozwala na cyfrowy odczyt prędkości wytrząsania, oraz jej łatwą regulację w krokach co 1,0 rpm. Na wyświetlaczu LCD można również kontrolować pozostały czas pracy. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, podstawa ruchomej platformy wykonana z galwanizowanej, malowanej proszkowo blachy stalowej. Platforma wykonana z anodowanego aluminium wyposażona jest w cztery pręty z zaciskami do bezpiecznego montowania akcesoriów oraz gumową podkładkę zwiększającą przyczepność wytrząsanych naczyń. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1599	Wytrząsarka GFL 3018 cyfrowa

Opis

Wytrząsarka firmy GFL o ruchu posuwisto-zwrotnym. Sterowana mikroprocesorowo dzięki portowi RS 232. Posiada wyłącznik czasowy do 99:59 godzin i możliwość pracy ciągłej. Urządzenie pozwala na cyfrowy odczyt prędkości wytrząsania, oraz jej łatwą regulację w krokach co 1,0 rpm. Na wyświetlaczu LCD można również kontrolować pozostały czas pracy. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, podstawa ruchomej platformy wykonana z galwanizowanej, malowanej proszkowo blachy stalowej. Platforma wykonana z anodowanego aluminium wyposażona jest w cztery pręty z zaciskami do bezpiecznego montowania akcesoriów oraz gumową podkładkę zwiększającą przyczepność wytrząsanych naczyń. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Typ ruchu: posuwisto-zwrotny.

Amplituda: 30 mm.

Częstotliwość: 20-300 obr./min.

Wymiary płyty: 450 x 450 mm.

Wymiary zewnętrzne: 510 x 625 x 145 mm.

Obciążenie maksymalne: 15 kg.

Timer: 1 minuta do 99:59 godzin lub praca ciągła.

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3018 cyfrowej: platformę z otworami do mocowania (450×450 mm), matę antypoślizgową (420×420 mm) i stelaż z 6 rolkami mocującymi kolby, stalowy statyw na 24 probówki o średnicy 12-17 mm, uchwyt do płytek reakcyjnych, uchwyty do kolby Erlenmeyera i uchwyty do rozdzielacza należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)

Wytrząsarka GFL 3018 została zastąpiona przez nowy model – [wytrząsarkę liniową Varioshake VS 15 B \(K-8665\)](#).