



Wytrząsarka GFL 3020 cyfrowa



Wytrząsarka firmy GFL o ruchu kołowym. Sterowana mikroprocesorowo dzięki portowi RS 232. Posiada wyłącznik czasowy do 99:59 godzin i możliwość pracy ciągłej. Urządzenie pozwala na cyfrowy odczyt prędkości wytrząsania, oraz jej łatwą regulację w krokach co 1,0 rpm. Na wyświetlaczu LCD można również kontrolować pozostały czas pracy. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, podstawa ruchomej platformy wykonana z galwanizowanej, malowanej proszkowo blachy stalowej. Platforma wykonana z anodowanego aluminium wyposażona jest w cztery pręty z zaciskami do bezpiecznego montowania akcesoriów oraz gumową podkładkę zwiększającą przyczepność wytrząsanych naczyń. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1601	Wytrząsarka GFL 3020 cyfrowa

Opis

Wytrząsarka firmy GFL o ruchu kołowym. Sterowana mikroprocesorowo dzięki portowi RS 232. Posiada wyłącznik czasowy do 99:59 godzin i możliwość pracy ciągłej. Urządzenie pozwala na cyfrowy odczyt prędkości wytrząsania, oraz jej łatwą regulację w krokach co 1,0 rpm. Na wyświetlaczu LCD można również kontrolować pozostały czas pracy. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Obudowa wytrząsarki wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu, podstawa ruchomej platformy wykonana z galwanizowanej, malowanej proszkowo blachy stalowej. Platforma wykonana z anodowanego aluminium wyposażona jest w cztery pręty z zaciskami do bezpiecznego montowania akcesoriów oraz gumową podkładkę zwiększającą przyczepność wytrząsanych naczyń. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Typ ruchu: kołowy.

Amplituda: 32 mm.

Częstotliwość: 20-250 obr./min.

Wymiary płyty: 676 x 540 mm.

Wymiary zewnętrzne: 745 x 730 x 135 mm.

Obciążenie maksymalne: 30 kg.

Timer: 1 minuta do 99:59 godzin lub praca ciągła.

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3020 analogowej: platformę z otworami do mocowania (676×540 mm), stelaż z 6 rolkami mocującymi kolby, stalowy statyw na 24 probówki o średnicy 12-17 mm, uchwyt do płytek reakcyjnych, stelaż dwupoziomowy do równoczesnego stosowania 2 platform, uchwyty do kolby Erlenmeyera należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)

Wycofana wytrząsarka GFL 3020 została zastąpiona przez nowy model – [wytrząsarkę orbitalną Varioshake VS 30 O \(K-8656\)](#).