

Wytrząsarka Unimax 1010



Uniwersalna wytrząsarka o ruchu okrężnym z regulacją prędkości obrotowej 30-500 obr./min. Posiada gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów umożliwia wytrząsanie różnych naczyń laboratoryjnych. Wyposażona w timer z czasem pracy ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 999 minut).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Orbita	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6525	Wytrząsarka Unimax 1010	cyfrowa	30-500 obr./min		290 x 258 mm	5 kg	543-12310-00

Opis

Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna Heidolph Unimax 1010 o ruchu okrężnym z regulowaną **prędkością wytrząsania w zakresie 30-500 obr./min.** Urządzenie zaopatrzono w timer umożliwiający ustawienie czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 999 minut). **Orbita wytrząsania wynosi 10 mm, maksymalne obciążenie 5 kg.**

Wytrząsarka jest standardowo wyposażona w gumową platformę z wybrzuszeniem na krawędziach, co zapewnia stabilność.

Do wytrząsarek Unimax oferujemy bogatą gamę dodatkowych akcesoriów, takich jak: [nasadki do kolb, stelaż 1000 z rolkami mocującymi, rolka mocująca, platforma 1000 do czterech rozdzielaczy, platforma 1000 do montażu uchwytów mocujących, piętrowa platforma 1000](#) oraz [uchwyty mocujące](#).

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury inkubacji, do wytrząsarki Unimax 1010 oferujemy moduł grzewczy oraz pokrywę inkubatora. Moduł grzewczy umożliwia pracę w zakresie temperatur od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C. Z kolei przezroczysta, nieparująca pokrywa wykonana z materiału PET-G zapewnia pełną kontrolę wizualną podczas procesu. Korzystanie z urządzenia w trybie grzania wymaga zaopatrzenia się w: moduł grzewczy, komorę inkubacyjną, wytrząsarkę.

Wytrząsarka Unimax 1010 jest podstawowym elementem [zestawu Unimax 1010](#), który pozwala na równoczesne wytrząsanie i inkubację próbek.

Dane techniczne

Parametr	Unimax 1010
Ruch	okrężny
Wyświetlacz	cyfrowy
Zakres prędkości	30 - 500 obr./min.
Amplituda	10 mm
Maksymalne obciążenie	5 kg
Czas pracy	ciągły/ 0-999 minut
Wymiary platformy	290 x 258 mm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	320 x 125 x 375 mm
Ciężar	8 kg
Zasilanie	230-240 V, 50/60 Hz