



Wytrząsarka Promax 1020

Wytrząsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym Promax 1020 z płynnie regulowaną prędkością obrotową (30-250 obr./min) i gumową platformą przeciwpoślizgową. Wyposażona w timer, który umożliwia ustawienie czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (1-999 min). Idealna do wytrząsania różnych naczyń laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6531	Wytrząsarka Promax 1020	cyfrowa	30-250 obr./min	32 mm	290 x 258 mm	5 kg	543-22332-00

Opis

Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna Heidolph Promax 1020 charakteryzująca się ruchem posuwisto-zwrotnym oraz regulowaną **prędkością wytrząsania w zakresie 30-250 obr./min.** Urządzenie zaopatrzone w timer umożliwiający ustawienie czasu pracy w trybie **ciągłym lub ograniczonym** (od 1 do 999 minut).

Amplituda wytrząsania wynosi 32 mm. Wytrząsarka Promax 1020 jest standardowo wyposażona w gumową nasadkę - platformę przeciwpoślizgową. **Maksymalne obciążenie wytrząsarki wynosi 5 kg.**

Do wytrząsarki Promax 1020 oferujemy bogatą gamę dodatkowych akcesoriów, które umożliwiają wytrząsanie wielu rodzajów naczyń laboratoryjnych. Są to: [nasadki do kolb](#), [stelaż 1000 z dwoma rolkami mocującymi](#), [rolka mocująca](#), [platforma 1000 do czterech rozdzielaczy](#), [platforma 1000 do montażu uchwytów mocujących](#), [piętrowa platforma 1000](#) oraz [uchwyty mocujące](#).

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury inkubacji, do wytrząsarki Promax 1020 można opcjonalnie dobrać [moduł grzewczy oraz komorę inkubacyjną](#). Moduł grzewczy umożliwia pracę w zakresie temperatur od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C. Z kolei przezroczysta, nieparująca komora wykonana z materiału PET-G zapewnia pełną kontrolę wizualną podczas procesu. Do korzystania z urządzenia w trybie grzania należy zaopatrzyć się w moduł grzewczy, komorę inkubacyjną, wytrząsarkę.

Dane techniczne

Parametr	Promax 1020
Ruch	posuwisto-zwrotny
Wyświetlacz	cyfrowy
Zakres prędkości	30-250 obr./min
Amplituda	32 mm
Maksymalne obciążenie	5 kg
Wymiary platformy	290 x 258 mm
Wymiary urządzenia	320 x 125 x 375 mm
Ciężar	8 kg
Zasilanie	230-240 V, 50-60 Hz