



Wytrząsarki Duomax 1030



Uniwersalne wytrząsarki o ruchu kołyskowym, z płynną regulacją prędkości obrotowej 2-50 obr./min. Posiadają gumową nasadkę – platformę przeciwpślizgową. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów, umożliwiają wytrząsanie różnych naczyń laboratoryjnych. Wyposażone w timer umożliwiający pracę ciągłą lub ograniczoną (od 1 do 120 minut).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręđ. obrotowa	Kąt nachylenia	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6551	Wytrząsarka Duomax 1030	analogowa	2-50 obr./min	5°	290 x 258 mm	5 kg	543-32205-00
	H-6552	Wytrząsarka Duomax 1030	analogowa	2-50 obr./min	10°	290 x 258 mm	5 kg	543-32210-00

Opis

Uniwersalne wytrząsarki laboratoryjne Heidolph Duomax 1030 o ruchu kołyskowym, z płynnie **regulowaną prędkością wytrząsania w zakresie 2-50 obr./min.** Urządzenia zaopatrzone w timer umożliwiający ustawienie czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut). Po zakończeniu pracy wytrząsarki automatycznie się wyłączają, a także emitują sygnał dźwiękowy, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania. Wytrząsarki są standardowo wyposażone w gumową nasadkę – platformę przeciwpślizgową. **Kąt nachylenia 5° lub 10°. Maksymalne obciążenie wytrząsarek to 5 kg.**

Do wytrząsarek Duomax 1030 oferujemy bogatą gamę dodatkowych akcesoriów, takich jak: [nasadki do kolb, stelaż 1000 z rolkami mocującymi, rolka mocująca, platforma 1000 do rozdzielaczy, platforma 1000 do montażu uchwytów mocujących, piętrowa platforma 1000](#) oraz [uchwyty mocujące do kolb](#).

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury, do wytrząsarek Duomax 1030 oferujemy [moduł grzewczy oraz komorę inkubacyjną](#). Moduł grzewczy umożliwia pracę w zakresie temperatur od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C. Z kolei przezroczysta, nieparująca pokrywa wykonana z materiału PET-G zapewnia pełną kontrolę wizualną podczas procesu. Korzystanie z urządzenia w trybie grzania wymaga zaopatrzenia się w moduł grzewczy, komorę inkubacyjną i wytrząsarkę.

Dane techniczne

Parametr

Duomax 1030

Ruch	kołyskowy
Wyświetlacz	analogowy
Zakres prędkości	2 - 50 obr./min.
Kąt nachylenia	5° lub 10°
Maksymalne obciążenie	5 kg
Wymiary platformy	290 x 258 mm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	320 x 195 x 375 mm
Ciężar	8 kg
Zasilanie	230-240 V, 50/60 Hz