



Wytrząsarki Polymax 1040

Uniwersalne wytrząsarki o ruchu falowym, z płynną regulacją prędkości obrotowej 2-50 obr./min. Zaopatrzone w platformę przeciwpoślizgową. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów, umożliwiają wytrząsanie różnych naczyń laboratoryjnych. Wyposażone w timer z czasem pracy ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręđ. obrotowa	Kąt nachylenia	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6541	Wytrząsarka Polymax 1040	analogowa	2-50 obr./min	5°	290 x 258 mm	5 kg	543-42205-00
	H-6542	Wytrząsarka Polymax 1040	analogowa	2-50 obr./min	10°	290 x 258 mm	5 kg	543-42210-00

Opis

Uniwersalne wytrząsarki laboratoryjne Heidolph Polymax 1040 o ruchu falowym, z płynnie regulowaną **prędkością wytrząsania w zakresie 2-50 obr./min.** Urządzenia wyposażono w timer umożliwiający ustawienie czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut). Po zakończeniu pracy wytrząsarki automatycznie się wyłączają, a także emitują sygnał dźwiękowy, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania. **Kąt nachylenia wytrząsarki wynosi 5° lub 10°.** Wytrząsarki są standardowo wyposażone w gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. **Maksymalne obciążenie wytrząsarki wynosi 5 kg.**

Do wytrząsarek Polymax 1040 oferujemy bogatą gamę dodatkowych akcesoriów, które umożliwiają wytrząsanie wielu rodzajów naczyń laboratoryjnych. Są to: [nasadki do kolb](#), [stelaż 1000 z dwoma rolkami mocującymi](#), [rolka mocująca](#), [platforma 1000 dla czterech rozdzielaczy](#), [platforma 1000 do montażu uchwytów mocujących](#), [piętrowa platforma 1000](#) oraz [uchwyty do kolb](#).

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury inkubacji, do wytrząsarek Promax 1020 można opcjonalnie dobrać [moduł grzewczy oraz komorę inkubacyjną](#). Moduł grzewczy umożliwia pracę w zakresie temperatur od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C. Z kolei przezroczysta, nieparująca pokrywa wykonana z materiału PET-G zapewnia pełną kontrolę wizualną podczas procesu. Korzystanie z urządzenia w trybie ogrzewania wymaga zaopatrzenia się w: moduł grzewczy, komorę inkubacyjną, wytrząsarkę.

Dane techniczne

Parametr	Polymax 1040
Ruch	falowy
Wyświetlacz	analogowy
Zakres prędkości	2 - 50 obr./min.
Kąt nachylenia	5° lub 10°
Maksymalne obciążenie	5 kg
Czas pracy	0-120 min / praca ciągła
Wymiary platformy	290 x 258 mm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	320 x 195 x 375 mm
Ciężar	8 kg
Zasilanie	230-240 V, 50/60 Hz