



Wytrząsarka Multi Reax



Cyfrowa wytrząsarka Multi Reax o ruchu drgającym, z płynnie regulowaną prędkością obrotową w zakresie 150-2000 obr./min. W zestawie znajdują się nasadki karuzelowe umożliwiające jednoczesne wytrząsanie 12 lub 26 probówek. Urządzenie umożliwia pracę w trybie ciągłym lub z czasowym ograniczeniem (od 1 do 999 minut).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Orbita	Nr producenta
	H-6805	Wytrząsarka Multi Reax	cyfrowa	150-2000 obr./min	3 mm	545-10000-00
	H-6836	Nasadka karuzelowa na 26 probówek	-	-	-	549-01600-00
	H-6837	Nasadka karuzelowa na 12 probówek	-	-	-	549-03000-00

Opis

Wytrząsarka Multi Reax o ruchu drgającym, z regulowaną prędkością obrotową w zakresie od 150 do 2000 obr./min. Zakres ruchu, wynoszący 3 mm, umożliwia mieszanie roztworów o dużej lepkości.

Posiada tryb pracy ciągłej lub możliwość nastawienia odliczania czasu pracy (od 1 do 999 minut). Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy i automatycznie się zatrzymuje, co pozwala na bezpieczną pracę bez stałego nadzoru.

W komplecie znajduje się karuzela na 26 probówek (śr. 10-16 mm) oraz karuzela na 12 probówek (śr. 16-32 mm). Wytrząsarka umożliwia wykonanie kilku analiz jednocześnie.

Osobno dostępne są także **zapasowe elementy mocujące**, które zapewniają wygodne i bezpieczne utrzymywanie probówek, usprawniając tym samym proces wytrząsania.

W ofercie znajdują się:

- **nasadka karuzelowa na 26 probówek** – umożliwiająca mocowanie 26 probówek o średnicy od 10 do 16 mm,
- **nasadka karuzelowa na 12 probówek** – przeznaczona do probówek o średnicy od 16 do 32 mm.

Dane

Parametr	Multi Reax
Ruch	drgający
Zakres prędkości	150-2000 obr./min
Orbita	3 mm
Tryb pracy	ciągły, organiczony (1-999 minut)
Warunki pracy	+5-31°C przy 80% wilg. względnej, 32-40°C przy maks. 50% wilg. względnej
Stopień ochrony	IP 30
Wymiary urządzenia	270 x 172 x 410 mm
Maksymalne obciążenie	1,5 kg
Ciężar	ok. 10 kg
Zasilanie	230 V, 50 Hz