

## Zakrętki Duran z PSU - z uszczelką - gwint GLS 80



Wytrzymałe termicznie, chemicznie i mechanicznie zakrętki Duran wykonane z PSU. W kolorze białym, z uszczelką silikonową pokrytą PTFE. Przeznaczone do butelek z gwintem GLS 80. Opakowanie 5 szt.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                | Gwint | Kolor | Szt./Op. |
|-----------|---------|----------------------|-------|-------|----------|
|           | G-0405  | Zakrętki Duran z PSU | GLS80 | białe | 5 szt.   |

### Opis

Zakrętki Duran z gwintem GLS 80 przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań. Materiał użyty do ich produkcji to polimer na bazie poliarylosulfonu. Dzięki temu ich właściwości chemiczne, termiczne i mechaniczne są znacznie lepsze niż standardowych zakrętek wykonanych z polipropylenu. Dzięki skróconemu potrójnemu gwintowi butelkę DURAN® GLS 80® można otworzyć lub zamknąć za pomocą zaledwie trzech czwartych obrotu. Uszczelkę w zakrętkach G-0405 wykonano z silikonu utwardzanego platyną i dodatkowo pokryto z obu stron PTFE. Zapewnia szczelne zamknięcie butelki. Do kupienia osobno są pasujące [pierścienie wylewowe z PTFE](#), umożliwiające użytkowanie butelek bez kapania.

Oferowane białe zakrętki Duran z PSU z gwintem GLS 80 zapakowano po 5 sztuk.

Gama zakrętek Duran z gwintem GLS 80 obejmuje również [niebieskie zakrętki z polipropylenu](#) oraz [zakrętki z membraną PTFE](#).