



Wytrząsarka HS 260 basic

IKA[®]

Wytrząsarka HS 260 basic o zakresie prędkości 0-300 obr./min, amplitudzie ruchu 20 mm i możliwości pracy ciągłej lub w zdefiniowanym czasie. Kompaktowa, płaska i niezawodna konstrukcja obsługuje obciążenie do 7,5 kg. Dostępna z szeroką gamą akcesoriów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Maks. obciążenie	Nr producenta
	K-1682	Wytrząsarka horyzontalna HS 260 basic	cyfrowa	0-300 obr./min	20 mm	7,5 kg	0003066600

Opis

Wytrząsarka HS 260 basic firmy IKA oferuje zakres prędkości **od 0 do 300 obr./min** oraz amplitudę ruchu wynoszącą **20 mm**. Urządzenie może pracować zarówno w trybie **ciągłym**, jak i **przez określony czas** (5-50 min). Regulacja prędkości i czasu pracy zapewnia precyzyjną kontrolę nad procesem.

Kompaktowa i płaska konstrukcja pozwala na obsługę obciążenia do 7,5 kg, co czyni urządzenie wszechstronnym narzędziem w laboratorium. Urządzenie wyróżnia się cichą pracą, a także solidną konstrukcją z ochroną przed przeciążeniem. Ponadto, ze względu na trwałość i niezawodność, wytrząsarka jest idealna dla wymagających zastosowań laboratoryjnych.

Wierszowy wyświetlacz LED ułatwia ustawianie parametrów. Wytrząsarka HS 260 basic nie zawiera platform, które można dokupić osobno. Szeroka gama dostępnych **akcesoriów** obejmuje [platformę uniwersalną z rolkami](#), [platformę perforowaną](#), [platformę do płytek oraz platformę do rozdzielaczy](#) oraz [uchwyty do kolb](#).

Dane techniczne

Parametr	Wytrząsarka HS 260 basic
Rodzaj ruchu	posuwisto-zwrotna
Amplituda ruchu	20 mm
Dopuszczalne obciążenie (z przystawką)	7,5 kg

Parametr	Wytrząsarka HS 260 basic
Moc silnika wejściowa	45 W
Moc wyjściowa silnika	10 W
Dopuszczalny czas pracy	100 %
Prędkość min. (regulowana)	20 obr./min
Zakres obrotów	0-300 obr./min
Wskaźnik obrotów	LED wierszowy
Programator czasowy	tak
Wskaźnik programatora czasowego	LED wierszowy
Zakres czasu zadanego	5-50 min
Tryb pracy	praca sterowana zegarem i ciągle
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	360 x 100 x 420 mm
Ciężar	8,16 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-50 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	80 %
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 21
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zasilanie	45 W