



Kolby miarowe ze szkła Simax - kl. A - z niebieską skalą - z cert. serii



Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego, z korkiem z PE, klasa A. Produkcja czeska. Posiadają certyfikat serii. Zgodne z normą ISO 1042. Pojemności 5 ml – 2000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Pojemność	Tolerancja	Szlif	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	S-5110	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	5 ml	±0,250 ml	NS 7/16	22 mm	70 mm	1 szt.
	S-5111	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	10 ml	±0,250 ml	NS 7/16	27 mm	90 mm	1 szt.
	S-5112	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	25 ml	±0,040 ml	NS 10/19	40 mm	110 mm	1 szt.
	S-5113	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	50 ml	±0,060 ml	NS 12/21	50 mm	140 mm	1 szt.
	S-5114	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	100 ml	±0,100 ml	NS 14/23	60 mm	170 mm	1 szt.
	S-5115	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	200 ml	±0,150 ml	NS 14/23	75 mm	210 mm	1 szt.
	S-5116	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	250 ml	±0,150 ml	NS 14/23	80 mm	220 mm	1 szt.
	S-5117	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	500 ml	±0,250 ml	NS 19/26	100 mm	260 mm	1 szt.
	S-5118	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	1000 ml	±0,400 ml	NS 24/29	125 mm	300 mm	1 szt.
	S-5119	Kolba miarowa ze szkła Simax	kl. A	2000 ml	±0,600 ml	NS 29/32	160 mm	370 mm	1 szt.

Opis

Kolby miarowe czeskiej firmy Technosklo, o pojemności od 5 ml do 2000 ml. Wykonane ze szkła Simax. Klasa A gwarantuje mniejszy błąd wskazań niż klasa B. Napisy naniesione niebieską farbą. Posiada kreskę, jako oznaczenie miejsca, do którego należy napęlić kolbę. Wykorzystywane do przygotowywania roztworów, wykonywania precyzyjnych rozcieńczeń. Wyprodukowane zgodnie z normą **ISO 1042**.