



## Wytrząsarka IKA Vortex Genius 3



Vortex Genius 3 to doskonała i niezawodna wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Płynna regulacja ustawień prędkości obrotowej. Szeroka gama dodatków do wytrząsania probówek, fiolek, zlewek i wielu innych naczyń laboratoryjnych (oferta na zapytanie).

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                           | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|
|  | K-1718  | Wytrząsarka IKA Vortex Genius 3 |               |

### Opis

Vortex Genius 3 to doskonała i niezawodna wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Płynna regulacja ustawień prędkości obrotowej. Szeroka gama dodatków do wytrząsania probówek, fiolek, zlewek i wielu innych naczyń laboratoryjnych (oferta na zapytanie). Posiada możliwość pracy interwałowej poprzez nacisk na nasadkę lub pracy ciągłej. W zestawie znajduje się nasadka standardowa – [inne nasadki do kupienia osobno](#).

[Zestawienie akcesoriów do wytrząsarki IKA Vortex Genius 3.](#)

### Dane techniczne

| Parametr                     | Wartość                    |
|------------------------------|----------------------------|
| Typ ruchu                    | kołowy                     |
| Amplituda                    | 4 mm                       |
| Moc (in/out)                 | 58/10 W                    |
| Zakres prędkości             | 500-2500 obrotów na minutę |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 127 x 149 x 136 mm         |

| Parametr                                        | Wartość               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Ciężar                                          | 4,5 kg                |
| Dopuszczalne warunki pracy (temp. i wilgotność) | od 5°C do +40°C i 80% |
| Zasilanie                                       | 230 V, 50/60 Hz       |