

Wytrząsarka vortex Reax top



Wytrząsarka Reax top z płynną regulacją prędkości obrotowej w zakresie 100-2500 obr./min. Przeznaczona do wytrząsania probówek, w tym typu Eppendorf oraz Falcon. Umożliwia pracę w dwóch trybach: automatycznym oraz ciągłym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Orbita	Nr producenta
	H-6803	Wytrząsarka Reax top	analogowa	100-2500 obr./min	5 mm	541-10000-00

Opis

Analogowa wytrząsarka Reax top o obrotowym ruchu drgającym (orbita 5 mm). Przystosowana do wytrząsania probówek, w tym typu Eppendorf oraz Falcon.

Prędkość pracy regulowana jest w zakresie **od 100 do 2500 obr./min.** Reax top **umożliwia pracę w dwóch trybach: ciągłym i automatycznym.** W trybie automatycznym wytrząsarka włącza się po docięnięciu nasadki. Solidna konstrukcja zapewnia stabilność i ochronę przed rozlaną cieczą.

W komplecie znajduje się podstawowa nasadka na probówki o średnicy 20 mm. Dzięki dodatkowym akcesoriom możliwe jest wytrząsanie [probówek i kolb o pojemności do 50 ml](#), [dziesięciu probówek o średnicy 10 mm](#) lub [sześciu probówek typu Eppendorf \(1,5 ml\)](#).

Dane techniczne

Parametr	Reax top
Ruch	obrotowy, drgający
Zakres prędkości	100-2500 obr./min.
Orbita	5 mm

Tryb pracy	automatyczny, ciągły
Warunki pracy	+5-31°C przy 80% wilg. względnej 32-40°C przy maks. 50% wilg. względnej
Stopień ochrony	IP 22
Wymiary urządzenia	134 x 105 x 172 mm
Ciężar	2,8 kg
Zasilanie	230 V, 50 Hz