



## Akcesoria do wytrząsarek Vortex Genie 2, 2T i 2 Digital



Akcesoria do wytrząsarek Vortex Genie 2, Vortex Genie 2T i cyfrowej wytrząsarki Vortex Genie 2 Digital.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                             |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|           | K-1722  | Nasadka "Turbomix"                                                |
|           | K-1723  | Talerz wytrząsarki o śr. 152 mm                                   |
|           | K-1724  | Uchwyt dla 60 probówek mikrowirówkowych                           |
|           | K-1725  | Uchwyt do płytek mikrotitracyjnych                                |
|           | K-1726  | Miseeczka kątowna                                                 |
|           | K-1727  | Opaski gumowe do zabezpieczania butelek, zlewek - 2 szt.          |
|           | K-1728  | Uchwyt dla 12 probówek (śr. 9-16mm)                               |
|           | K-1729  | Uchwyt dla 8 probówek (śr. 14-29mm)                               |
|           | K-1730  | Uchwyt dla 4 probówek (śr. 29-37mm)                               |
|           | K-1731  | Uchwyt na 6 probówek wirówkowych 50 ml (średnica 30 x dł. 115 mm) |

### Opis

Akcesoria do wytrząsarek Vortex Genie 2, Vortex Genie 2T i cyfrowej wytrząsarki Vortex Genie 2 Digital.

Nakładki można bardzo łatwo wymieniać dzięki mechanizmowi zatrząskowemu.

Talerz wytrząsarki (K-1723) w połączeniu z piankowymi uchwytami, jest odpowiedni do wytrząsania i mieszania próbek w naczyniach reakcyjnych lub płytkach mikrotitracyjnych.

Miseczka kątowna (K-1726) w połączeniu z piankowymi uchwytami dla probówek, jest odpowiednia do wytrząsania i mieszania kilku probówek o różnych średnicach. Dodatkowo po założeniu na nią opasek, można wewnątrz umieścić szklaną kolbę albo zlewkę.

Nasadka „Turbomix” mieści 12 mikroprobówek o poj. 1,5 ml lub 2,0 ml. Uchwyt K-1731 mieści 6 probówek wirówkowych o poj. 50 ml. Nasadka i uchwyt utrzymują probówki w pozycji pionowej i nie wymagają dodatkowego mocowania.