



Szalki Petriego ze szkła Duran - tłoczone



Szalki Petriego ze szkła **Duran** przeznaczone do specjalnych zastosowań. **Tłoczone**. Dostępne w wersji **wielo- i jednokomorowej**. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica	Wys. podstawy	Szt./Op.
	G-3291	Szalki Petriego ze szkła Duran - tłoczone	jednosektorowe	100 mm	15 mm	10 szt.
	G-3292	Szalki Petriego ze szkła Duran - tłoczone	jednosektorowe	100 mm	20 mm	10 szt.
	G-3294	Szalki Petriego ze szkła Duran - tłoczone	dwusektorowe	100 mm	20 mm	10 szt.
	G-3296	Szalki Petriego ze szkła Duran - tłoczone	trzysektorowe	100 mm	20 mm	10 szt.
	G-3298	Szalki Petriego ze szkła Duran - tłoczone	czterosektorowe	100 mm	20 mm	10 szt.

Opis

Szalki Petriego wykonane **ze szkła Duran**. Wytwarzane **w procesie tłoczenia**. Przeznaczone do specjalnych zastosowań. **Szalki wielokomorowe** mogą służyć do prowadzenia hodowli różnicowych. Dostępne są modele dwu-, trzy i czterokomorowe oraz szalki bez podziału na sekcje. **Na spodzie** szalek znajdują się **trzy stopki** (wypustki) mające na celu uzyskanie lepszej stabilności. Szalki są zgodne z normą DIN 13132. Można je autoklawować w 121°C.