



## Podstawa eksykatora ze szkła Duran - z tubusem typu Novus



Podstawa eksykatora ze szkła Duran z płaskim, szlifowanym kołnierzem. Wyposażona w boczny tubus typu Novus ze szlifem NS 24/29. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pasuje do wszystkich pokryw do eksykatorów Duran. Dostarczana bez zaworu zamykającego.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                     | Typ        | Szlif    | Zawór      | Śr. nominalna | Śr. zew. | Wysokość |
|-----------|---------|---------------------------|------------|----------|------------|---------------|----------|----------|
|           | G-1661  | Podstawa eksykatora Duran | typu Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 100        | 153 mm   | 112 mm   |
|           | G-1662  | Podstawa eksykatora Duran | typu Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 150        | 215 mm   | 154 mm   |
|           | G-1663  | Podstawa eksykatora Duran | typu Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 200        | 270 mm   | 202 mm   |
|           | G-1664  | Podstawa eksykatora Duran | typu Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 250        | 320 mm   | 235 mm   |
|           | G-1665  | Podstawa eksykatora Duran | typu Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 300        | 380 mm   | 283 mm   |

### Opis

Podstawa eksykatora ze szkła Duran z płaskim, szlifowanym kołnierzem, który zapewnia bardzo dobrą szczelność. Wyposażona w boczny tubus typu Novus ze szlifem NS 24/29, dzięki któremu eksykator można podłączyć do pompy próżniowej. Podstawa została wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Spełnia wymogi normy DIN ISO 13130. Jest kompatybilna z wszystkimi typami pokryw do eksykatorów Duran. Aby odpowiednio dobrać rozmiar pokrywy, płytki i podstawy trzeba kierować się średnicą nominalną (DN) eksykatora.

Podstawa dostarczana jest bez zaworu zamykającego. [Kran z zaworem igłowym z PTFE typu Novus montowany z boku](#) należy zamawiać oddzielnie.