



Korki wciskane z LDPE - do probówek o śr. 15,5 mm - 17 mm



Korki wciskane, wykonane z przezroczystego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), dopasowane do probówek o średnicach w zakresie 15,5 - 17 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Do probówek	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0471	Korki wciskane z LDPE	niskie	bezbarwny	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.816	1000 szt.
	J-0473	Korki wciskane z LDPE	wysokie	bezbarwny	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.793	1000 szt.
	J-0474	Korki wciskane z LDPE	wysokie	niebieski	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.793.513	1000 szt.
	J-0475	Korki wciskane z LDPE	wysokie	żółty	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.793.514	1000 szt.
	J-0476	Korki wciskane z LDPE	wysokie	zielony	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.793.515	1000 szt.
	J-0477	Korki wciskane z LDPE	wysokie	biały	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.793.517	1000 szt.
	J-0478	Korki wciskane z LDPE	wysokie	czerwony	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.793.518	1000 szt.
	J-0479	Korki wciskane z LDPE	wysokie	fioletowy	śr. 15,5, 16, 16,5, 16,8, 17 mm	65.793.520	1000 szt.
	J-0481	Korki wciskane z LDPE	z kołnierzem	bezbarwny	śr. 16,8 mm	65.720	1000 szt.

Opis

Standardowe korki wciskane, wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), odpowiednie do probówek o średnicach: 15,5, 16, 16,5, 16,8 i 17 mm i kuwety poj. 4,2 ml nr 67.749 firmy Sarstedt.

Dostępne w trzech wariantach:

- płaskie przezroczyste zatyczki wciskane (J-0471),
- korki o wy. 20,15 mm dostępne w 7 kolorach: przezroczystym, niebieskim, żółtym, zielonym, białym, czerwonym i fioletowym,
- korki wciskane z osłonką chroniącą kołnierz fiolki (J-0481).

Produktów wykonanych z LDPE nie można autoklawować. Korki pakowane są w worki zawierające 1000 sztuk.