



Blender z możliwością programowania

Przeznaczony do efektywnej, a zarazem cichej pracy. Z 12 programami do automatycznego homogenizowania przy zmiennej prędkości i zróżnicowanym czasie. Wysoka jakość wykonania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-2040	Blender z naczyniem z poliwęglanu o poj. 2 l
	3-2041	Blender z naczyniem ze stali szlachetnej o poj. 2 l

Opis

Przeznaczony do efektywnej, a zarazem cichej pracy. Z 12 programami do automatycznego homogenizowania przy zmiennej prędkości i zróżnicowanym czasie. Wysoka jakość wykonania.

- 6 prędkości w ręcznym module obsługi.
- Funkcja pulsacyjna do krótkiego mieszania.
- Z naczyniem do mieszania z poliwęglanu lub ze stali szlachetnej o poj. 2 l – z możliwością ustawiania piętrowego i mycia w zmywarce, o doskonałej odporności na zużycie.
- Wysoki stopień higieny dzięki zdejmowanej części dolnej.
- Naczynia do mieszania z uniwersalnymi głowicami nożowymi HighPower z nierdzewnej stali nożowej (w kilka sekund rozdrabniają np. kostki lodu).
- Moc trwała 550 W – moc maks. ok. 1000 W.

Wysokość z naczyniem: 48 cm.

Średnica: 19 cm.

Artykuły dodatkowe tj. naczynie do mieszania z poliwęglanu o poj. 2 l, kompletne o Nr-Art. 3-2042 i naczynie do mieszania ze stali szlachetnej o poj. 2 l, kompletne o Nr-Art. 3-2043 należy zamawiać osobno.