



Młynek do rozdrabniania

Młynek do rozdrabniania. Obudowa i ostrze ze stali nierdzewnej. Pojemność mielenia 50 g. Podświetlany włącznik. Schowek na kabel. Przeszkłona pokrywa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	B-0800	Młynek do rozdrabniania	150 W

Opis

Młynek do rozdrabniania. Obudowa i ostrze ze stali nierdzewnej. Pojemność mielenia 50 g. Podświetlany włącznik. Schowek na kabel. Przeszkłona pokrywa.

Moc: 150 W.

Natężenia hałasu: ≤73 dB(A).

Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Długość kabla: 92 cm.