



## Przenośne konduktometry HI 99300 i HI 99301



**Właściwości:** konduktometry wodo- i pyłoszczelne, z możliwością jednoczesnego wyświetlania wartości przewodności lub TDS i temperatury. Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie od 0°C do 60°C. Automatyczne kalibrowanie jednopunktowe w standardzie 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dla 9930 i 12880  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dla 99301.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                                   | Szt./Op. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|
|   | K-2778  | Przenośny miernik przewodności HI 99300 | 1        |
|   | K-2779  | Przenośny miernik przewodności HI 99301 | 1        |
|  | K-2780  | Zapasowa sonda przewodności HI 76306    | 1        |

### Opis

**Właściwości:** konduktometry wodo- i pyłoszczelne, z możliwością jednoczesnego wyświetlania wartości przewodności lub TDS i temperatury. Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie od 0°C do 60°C. Automatyczne kalibrowanie jednopunktowe w standardzie 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dla 9930 i 12880  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dla 99301. Współczynnik temperatury ustawiany w zakresie od 0% do 2,4%. Dostarczane z torbą transportową, sondą przewodności HI 76306 z 1-metrowym kablem i 3 bateriami Micro 1,5 V.

| Dane techniczne                |     | HI 99300                                     | HI 99301               |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------------|
| Zakres pomiaru / Rozdzielczość | EC  | 0 - 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$             | 0,00 - 20,00 mS/cm     |
|                                | TDS | 0 - 2000 ppm (mg/l)                          | 0,00 - 10,00 ppt (g/l) |
|                                | °C  | 0°C do 60°C                                  |                        |
| Dokładność                     | EC  | $\pm 2\%$ wartości końcowej wartości pomiaru |                        |
|                                | TDS | $\pm 2\%$ wartości końcowej wartości pomiaru |                        |
|                                | °C  | $\pm 0,5$                                    |                        |

| Dane techniczne | HI 99300         | HI 99301 |
|-----------------|------------------|----------|
| Wymiary         | 152 x 58 x 30 mm |          |
| Masa            | 205 g            |          |