



## Kran z zaworem igłowym z PTFE do eksykatora ze szkła Duran - montowany w pokrywie - typ NOVUS



Kran z zaworem igłowym z PTFE pasujący do **pokryw** eksykatorów z tubusem typu Novus. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Ze szlifem NS 24/29. Wyposażony w oliwkę o śr.zew. 8 mm.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                    | Zawór | Typ   | Śr.zew. | Długość | Szlif    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|----------|
|  | G-1735  | Kran do eksykatora ze szkła DURAN - montowany w pokrywie | PTFE  | NOVUS | 8 mm    | 85 mm   | NS 24/29 |

### Opis

Kran z zaworem igłowym z PTFE przeznaczony do montowania w **pokrywie eksykatorów z tubusem typu Novus**. Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Standardowy szlif NS 24/29 zapewnia szczelnie zamknięcie eksykatora. Kran wyposażony w oliwkę o średnicy zewnętrznej 8 mm. Dzięki niej do eksykatora można podłączyć pompę próżniową za pomocą węża i obniżyć ciśnienie wewnątrz eksykatora. Znaczaco przyspiesza to proces suszenia próbek. Niewielki, punktowy otwór w dolnej części kranu umożliwia powolny dopływ gazu lub powietrza, gdy zawór jest otwarty. Redukuje w ten sposób silne turbulencje, które mogą powstać wewnątrz eksykatora podczas wyrównywania ciśnienia.