



Refraktometr ręczny do niskich koncentracji soli, 0-100‰

Przeznaczony do pomiaru zawartości soli w roztworach o niskiej koncentracji wg skali tysięcznej (‰). Łatwy w obsłudze, odpowiedni do szybkiego oznaczenia gęstości soli i ciężaru właściwego wody morskiej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skala	Dokładność
	7-0111	Refraktometr	0-100‰; 1,000-1,070 sg	1‰; 0,001 sg

Opis

Przeznaczony do pomiaru zawartości soli w roztworach o niskiej koncentracji wg skali tysięcznej (‰). Łatwy w obsłudze, odpowiedni do szybkiego oznaczenia gęstości soli i ciężaru właściwego wody morskiej.