



Termometr bezdotykowy, zakres: -33°C do +250°C



Zapewnia szybki, bezdotykowy pomiar temperatury. Wyświetlenie wyniku pomiaru dokonanego za pomocą podczerwieni trwa zaledwie 1 sek. Doskonale nadaje się do pomiaru w elementach wirujących lub znajdujących się pod napięciem, jak również w artykułach spożywczych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	4-1073	Termometr bezdotykowy	-33°C do +250°C

Opis

Zapewnia szybki, bezdotykowy pomiar temperatury. Wyświetlenie wyniku pomiaru dokonanego za pomocą podczerwieni trwa zaledwie 1 sek. Doskonale nadaje się do pomiaru w elementach wirujących lub znajdujących się pod napięciem, jak również w artykułach spożywczych.

Posiada funkcje: HOLD/MAX/MIN/LOCK, możliwość przełączania z °C na °F.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru: -33°C do +250°C.

Dokładność: ± 2% lub ± 2°C.

Rozdzielczość: 0,1°C.

Czułość spektralna: 6-14 µm.

Stopień emisji: regulowany 0,10 do 1,00.

Temperatura robocza: od 0 do 50°C.

Baterie: 2 x baterie 3V CR2032.

Wymiary: 20 x 48 x 100 mm.